



## Kreissägeblätter "precision cut wood", Qualität classic, für halbstationäre Kreissägen

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Abbildung stellvertretend

| Durchmesser x<br>Schnittbreite<br>x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammbblattdicke | Spanwinkel | geeignet für                                                                                   | Verpackung | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 40        | WZ       | 1.8 mm           | 5° neg.    | KS 216 M<br>Lasercut /<br>KGS 216 M /<br>KGSV 216 M<br>/ KGSV 72<br>Xact / KGSV<br>72 Xact SYM | Karton     | 628060000   |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm           | 5° neg.    | KGS 254 M                                                                                      | Karton     | 628061000   |
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 30        | WZ       | 1.6 mm           | 22°        | TS 216 / TS<br>216 Floor                                                                       | Karton     | 628062000   |

| Durchmesser x<br>Schnittbreite<br>x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für                                                                                   | Verpackung | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 56        | WZ       | 1.6 mm          | 5° neg.    | KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M                                                         | Karton     | 628064000   |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 40        | WZ       | 1.6 mm          | 20°        | TS 254 / TS<br>254 M                                                                           | Karton     | 628325000   |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 40        | WZ       | 1.6 mm          | 20°        | TS 254 / TS<br>254 M                                                                           | Blister    | 628326000   |
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 40        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KS 216 M<br>Lasercut /<br>KGS 216 M /<br>KGSV 216 M<br>/ KGSV 72<br>Xact / KGSV<br>72 Xact SYM | Blister    | 628652000   |
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 30        | WZ       | 1.6 mm          | 22°        | TS 216 / TS<br>216 Floor                                                                       | Blister    | 628653000   |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KGS 254 M                                                                                      | Blister    | 628656000   |
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 56        | WZ       | 1.6 mm          | 5° neg.    | KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M                                                         | Blister    | 628657000   |