



## Lames de scies circulaires « precision cut wood », qualité classic, pour scies circulaires portatives

- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire

Illustration représentative

| Diamètre x largeur de coupe x perçage | Matériau | Nombre de dents | Forme des dents | Épaisseur du corps de lame | Angle d'attaque | pour                                             | Emballage | Référence |
|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 165 x 1.8 x 20 mm                     | HW/CT    | 42              | WZ              | 1.2 mm                     | 5°              | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | carton    | 628026000 |
| 165 x 1.8 x 20 mm                     | HW/CT    | 42              | WZ              | 1.2 mm                     | 5°              | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Blister   | 628027000 |
| 160 x 2.2 x 20 mm                     | HW/CT    | 36              | WZ              | 1.4 mm                     | 10°             | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55                | carton    | 628278000 |

| Diamètre x<br>largeur de<br>coupe x<br>perçage | Matériau | Nombre de<br>dents | Forme des<br>dents | Épaisseur du<br>corps de<br>lame | Angle<br>d'attaque | pour                                                                   | Emballage | Référence |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                |          |                    |                    |                                  |                    | Plus / KSE<br>55 Vario Plus                                            |           |           |
| 165 x 2.2 x<br>20 mm                           | HW/CT    | 36                 | WZ                 | 1.4 mm                           | 15°                | KS 18 LTX 57<br>/ KT 18 LTX<br>66 BL / KS<br>18 LTX 66 BL              | carton    | 628281000 |
| 190 x 2.2 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 48                 | WZ                 | 1.4 mm                           | 15°                | KS 66 / KS<br>66 Plus /<br>KSE 68 Plus<br>/ KS 66 FS                   | carton    | 628283000 |
| 160 x 2.2 x<br>20 mm                           | HW/CT    | 36                 | WZ                 | 1.4 mm                           | 10°                | KS 55 / KS<br>55 FS / KS<br>54 / KSE 55<br>Plus / KSE<br>55 Vario Plus | Blister   | 628659000 |
| 165 x 2.2 x<br>20 mm                           | HW/CT    | 36                 | WZ                 | 1.4 mm                           | 15°                | KS 18 LTX 57<br>/ KT 18 LTX<br>66 BL / KS<br>18 LTX 66 BL              | Blister   | 628662000 |
| 190 x 2.2 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 48                 | WZ                 | 1.4 mm                           | 15°                | KS 66 / KS<br>66 Plus /<br>KSE 68 Plus<br>/ KS 66 FS                   | Blister   | 628664000 |
| 190 x 2 x 30<br>mm                             | HW/CT    | 24                 | WZ                 | 1.4 mm                           | 15°                | KS 66 / KS<br>66 Plus /<br>KSE 68 Plus<br>/ KS 66 FS                   | carton    | 628675000 |
| 190 x 2 x 30<br>mm                             | HW/CT    | 24                 | WZ                 | 1.4 mm                           | 15°                | KS 66 / KS<br>66 Plus /<br>KSE 68 Plus<br>/ KS 66 FS                   | Blister   | 628676000 |

| <b>Diamètre x<br/>largeur de<br/>coupe x<br/>perçage</b> | <b>Matériau</b> | <b>Nombre de<br/>dents</b> | <b>Forme des<br/>dents</b> | <b>Épaisseur du<br/>corps de<br/>lame</b> | <b>Angle<br/>d'attaque</b> | <b>pour</b> | <b>Emballage</b> | <b>Référence</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 235 x 2.8 x<br>30 mm                                     | HW/CT           | 40                         | WZ                         | 2 mm                                      | 15°                        | KS 85 FS    | carton           | 628679000        |
| 235 x 2.8 x<br>30 mm                                     | HW/CT           | 40                         | WZ                         | 2 mm                                      | 15°                        | KS 85 FS    | Blister          | 628680000        |