




Immagine rappresentativa

## Lame per seghe circolari “power cut wood”, qualità professional, per seghe circolari semi-stazionarie

- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
- Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento
- Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
- Alloggiamento foro secondario con lame circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm

| Diametro x<br>larghezza di<br>taglio x foro | Materiale | Numero<br>denti | Profilo del<br>dente | Spessore del<br>corpo lama | Angolo di<br>spoglia<br>superiore | Adatti per                                                                                                          | Confezionamento       | N. ordine |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 24              | WZ                   | 1.8 mm                     | 5° neg.                           | KS 216 M<br>Lasercut /<br>KGS 216 M /<br>KGS 216<br>Plus / KGSV<br>216 M /<br>KGSV 72<br>Xact / KGSV<br>72 Xact SYM | Scatola di<br>cartone | 628009000 |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 24              | WZ                   | 2 mm                       | 25°                               | PKU 250 /<br>PK 255 /<br>PKF 255 /<br>PKF 255 V8<br>/ Multi 260 /                                                   | Scatola di<br>cartone | 628012000 |

| Diametro x<br>larghezza di<br>taglio x foro | Materiale | Numero<br>denti | Profilo del<br>dente | Spessore del<br>corpo lama | Angolo di<br>spoglia<br>superiore | Adatti per                                                          | Confezionamento       | N. ordine |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                             |           |                 |                      |                            |                                   | Multi 310 /<br>PK 250                                               |                       |           |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 24              | WZ                   | 2 mm                       | 3° neg.                           | KS 250 /<br>KGS 301 /<br>KGS 303 /<br>KGS 331                       | Scatola di<br>cartone | 628013000 |
| 300 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 28              | WZ                   | 1.8 mm                     | 15°                               | PK 300 /<br>PKV 300 G<br>fino al 1996                               | Scatola di<br>cartone | 628014000 |
| 315 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 20              | FZ                   | 1.8 mm                     | 22°                               | TKHS 315 /<br>KGT 300                                               | Scatola di<br>cartone | 628015000 |
| 315 x 3 x 30<br>mm                          | HW/CT     | 24              | WZ                   | 2 mm                       | 20°                               | TKHS 315                                                            | Scatola di<br>cartone | 628016000 |
| 350 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 22              | FZ                   | 1.8 mm                     | 22°                               | TK 350 fino<br>al 1983                                              | Scatola di<br>cartone | 628017000 |
| 400 x 3.5 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 28              | TZ                   | 2.5 mm                     | 10°                               | BKS 400 Plus                                                        | Scatola di<br>cartone | 628018000 |
| 450 x 3.5 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 32              | TZ                   | 2.5 mm                     | 10°                               | BKS 450 Plus<br>/ BKH 450<br>Plus                                   | Scatola di<br>cartone | 628020000 |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 24              | WZ                   | 1.6 mm                     | 20°                               | TS 254 / TK<br>250 / TS 254<br>M                                    | Scatola di<br>cartone | 628025000 |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 24              | WZ                   | 1.8 mm                     | 5° neg.                           | KS 254 Plus<br>/ KGS 254 M<br>/ KGS 254<br>Plus / KGS<br>254 I Plus | Scatola di<br>cartone | 628220000 |
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT     | 20              | WZ                   | 1.8 mm                     | 5° neg.                           | KS 216 M<br>Lasercut /                                              | Scatola di<br>cartone | 628230000 |

| <b>Diametro x<br/>larghezza di<br/>taglio x foro</b> | <b>Materiale</b> | <b>Numero<br/>denti</b> | <b>Profilo del<br/>dente</b> | <b>Spessore del<br/>corpo lama</b> | <b>Angolo di<br/>spoglia<br/>superiore</b> | <b>Adatti per</b>                                                    | <b>ConfezionamentoN. ordine</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                      |                  |                         |                              |                                    |                                            | KGS 216 M /<br>KGSV 216 M<br>/ KGSV 72<br>Xact / KGSV<br>72 Xact SYM |                                 |