



Immagine rappresentativa

Lame per seghe circolari "precision cut wood", qualità professional, per seghe circolari semi-stazionarie

- Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
- Per risultati di taglio molto buoni e netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Perfettamente adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
- È necessaria una sega circolare di potenza più elevata
- Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
- Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm

| Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Scatola di cartone | 628037000 |
| 216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 | Scatola di cartone | 628041000 |

| Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | | | | Xact / KGSV 72 Xact SYM | | |
| 220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Scatola di cartone | 628042000 |
| 220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Scatola di cartone | 628043000 |
| 250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Scatola di cartone | 628045000 |
| 250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Scatola di cartone | 628046000 |
| 250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Scatola di cartone | 628048000 |
| 250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / | Scatola di cartone | 628049000 |

| Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | | | | PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | | |
| 300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G fino al 1996 | Scatola di cartone | 628051000 |
| 300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G fino al 1996 | Scatola di cartone | 628053000 |
| 315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Scatola di cartone | 628056000 |
| 315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | Scatola di cartone | 628057000 |
| 315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Scatola di cartone | 628058000 |
| 254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Scatola di cartone | 628059000 |
| 254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Scatola di cartone | 628221000 |
| 254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Scatola di cartone | 628222000 |

| Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| 315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Scatola di cartone | 628224000 |
| 315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Scatola di cartone | 628225000 |
| 305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Scatola di cartone | 628227000 |
| 305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Scatola di cartone | 628228000 |
| 305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Scatola di cartone | 628229000 |