



Imagen representativa

### Hojas para sierras circulares "precision cut wood", calidad classic, para sierras circulares semiestacionarias

- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
- Apropriadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

| Diámetro x anchura de corte x perforación | Material | Número de dientes | Forma de dientes | Grosor de la hoja principal | Ángulo de desprendimiento de virutas | adecuado para                                                                                  | Embalaje | N.º de pedido |
|-------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 216 x 2.4 x 30 mm                         | HW/CT    | 40                | DI               | 1.8 mm                      | 5° neg.                              | KS 216 M<br>Lasercut /<br>KGS 216 M /<br>KGSV 216 M /<br>KGSV 72<br>Xact / KGSV<br>72 Xact SYM | Cartón   | 628060000     |
| 254 x 2.4 x 30 mm                         | HW/CT    | 48                | DI               | 1.8 mm                      | 5° neg.                              | KGS 254 M                                                                                      | Cartón   | 628061000     |
| 216 x 2.4 x 30 mm                         | HW/CT    | 30                | DI               | 1.6 mm                      | 22°                                  | TS 216 / TS<br>216 Floor                                                                       | Cartón   | 628062000     |

| <b>Diámetro x<br/>anchura de<br/>corte x<br/>perforación</b> | <b>Material</b> | <b>Número de<br/>dientes</b> | <b>Forma de<br/>dientes</b> | <b>Grosor de la<br/>hoja<br/>principal</b> | <b>Ángulo de<br/>desprendimiento<br/>de virutas</b> | <b>adecuado<br/>para</b>                                                                       | <b>Embalaje</b> | <b>N.º de<br/>pedido</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                                         | HW/CT           | 56                           | DI                          | 1.6 mm                                     | 5° neg.                                             | KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M                                                         | Cartón          | 628064000                |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                                         | HW/CT           | 40                           | DI                          | 1.6 mm                                     | 20°                                                 | TS 254 / TS<br>254 M                                                                           | Cartón          | 628325000                |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                                         | HW/CT           | 40                           | DI                          | 1.6 mm                                     | 20°                                                 | TS 254 / TS<br>254 M                                                                           | Blister         | 628326000                |
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                                         | HW/CT           | 40                           | DI                          | 1.8 mm                                     | 5° neg.                                             | KS 216 M<br>Lasercut /<br>KGS 216 M /<br>KGSV 216 M<br>/ KGSV 72<br>Xact / KGSV<br>72 Xact SYM | Blister         | 628652000                |
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                                         | HW/CT           | 30                           | DI                          | 1.6 mm                                     | 22°                                                 | TS 216 / TS<br>216 Floor                                                                       | Blister         | 628653000                |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                                         | HW/CT           | 48                           | DI                          | 1.8 mm                                     | 5° neg.                                             | KGS 254 M                                                                                      | Blister         | 628656000                |
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                                         | HW/CT           | 56                           | DI                          | 1.6 mm                                     | 5° neg.                                             | KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M                                                         | Blister         | 628657000                |